



Disponible también en tonos según el color de la piel.
No es el tamaño real.

360⁺

El poder está en vivir sin límites

360+ brinda la potencia que usted necesita todo el día, todos los días sin límites. Ahora usted puede mejorar la comprensión del habla, mientras mantiene conciencia sonora y comodidad auditiva, todo con la durabilidad en la que usted puede confiar, no importa donde lo lleve la vida. Este innovador audífono también está disponible como 360e, que ofrece un desempeño confiable.

UN VISTAZO A 360	360+	360e
PERFIL DE DESEMPEÑO		
Rango de pérdida	Hasta 120 dB	Hasta 120 dB
Se ajusta a pérdidas de severa a profunda	Si	Si
Canales	8	4
Bandas	8	8
Pila	675	675
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS		
Manejo del Feedback	Si	Si
Programa automático	Si	-
Direccional Adaptativo Multibanda	Si	-
Realce de habla SP	Si	-
AntiShock™	Si*	Si
Realce de graves	Si	-
Reducción de Ruido	Si*	Si
CARACTERÍSTICAS		
Programas auditivos manuales	Si	Si
Manejo de ruido del viento	Si	-
Solución de teléfono automático	Si	Si
Solución automática FM	Si	-
Registro de Datos	Si	Si
ACCESORIOS OPCIONALES		
Control Remoto	Si	-
Unidad de Entrada Directa de Audio	Si	Si
Recibidor de FM integrado (compatible)	Si	Si
Mini codo	Si	Si
Seguro del portapila	Si	Si
Protector del control de volumen	Si	Si

*Varios niveles

La vida sin interrupciones.



www.unitronhearing.com/latinamerica



unitron[®]
hearing



**Poder sin límites.
La vida sin interrupciones.
Esa es la diferencia de 360™.**

La vida evoluciona constantemente y llega desde cualquier dirección. Es por eso que usted necesita 360+, un audífono super power verdaderamente innovador, diseñado para pérdidas auditivas de severas a profundas. Permite adaptar pérdidas hasta de 120 dB con toda la potencia y durabilidad que usted necesita, para resistir las demandas más exigentes de la vida diaria. No importa el tipo de actividades que usted disfruta realizar, 360+ le asegura que estará comunicado con el mundo que lo rodea.






Diseñado con un propósito: características avanzadas para pérdidas auditivas de severas a profundas.

360+ se basa en el éxito de tecnologías que ya han sido comprobadas como efectivas para otros grados de pérdida auditiva, personalizándolas a sus necesidades específicas.

Clarifiquemos conceptos: Realce de habla SP

Al detectar el habla de manera inteligente, 360+ brinda mayor amplificación a esas señales de lo que antes era posible, mientras asegura que los ruidos de fondo permanecen a un nivel cómodo. Esta única tecnología, ofrece la posibilidad de mejorar las situaciones cotidianas como participar en una conversación, ver televisión y hablar en el auto.



Se adapta al cambio: Programa Automático

La vida no transcurre a un sólo nivel de volumen. 360+ se adapta automáticamente, optimizando la audibilidad dentro de dos destinos auditivos diferentes: silencio y grupo/ruido de fiesta. Referido como autoPro2™, este programa usa un micrófono direccional para adaptarse de manera sutil e inteligente a los cambios del ambiente, sin comprometer o requerir cambios manuales de programa.



Suba el volumen: Sistema de Manejo de Feedback

360+ presenta un sofisticado sistema de manejo de feedback que lo detecta y elimina rápidamente, sin afectar la calidad de sonido. Usted puede aumentar el volumen sin preocuparse del molesto silbido o chillido.

Relájese: AntiShock™

Sonidos abruptos como un portazo o el ruido de los platos pueden causarle gran molestia. 360+ presenta AntiShock, la tecnología de supresión de impulsos más sofisticada disponible en un audífono. Esto le permite tener conciencia permanente de los sonidos ambientales y del habla, mientras disminuye de manera instantánea la molestia de los sonidos súbitos como tales dejar caer unas llaves, el ruido de zapatos altos sobre suelo duro y los niños sacudiendo sus juguetes.

Reduzca las distracciones: Reducción de ruido

360+ reduce de manera inteligente el ruido de fondo, sin afectar los sonidos o el habla, brindándole una mayor comodidad auditiva.



Diseñado para su vida

Su vida tiene su propio ritmo. 360+ se adapta fácilmente a cualquier estilo de vida gracias a tecnologías creadas con un propósito y a un diseño de BTE comprobado para resistir desde polvo, residuos y transpiración, hasta la tensión repetitiva asociada al uso diario y constante.



SITUACIONES DESFAVORABLES

TRANSPIRACIÓN

- Trotar
- Cuidar el jardín
- Vacaciones en un lugar de clima húmedo

DESEMPEÑO DE 360

PRUEBA: 500+ horas equivalente al calor y humedad en la selva tropical del Amazonas; rociar 800 ml de solución salina para simular transpiración continua.

RESULTADO: ningún impacto en el desempeño acústico de 360.

POLVO Y RESIDUOS

- Excavar en la caja de arena
- Cultivar
- Trabajar en una construcción

PRUEBA: expuesto a pequeñas partículas de polvo circulante por un largo periodo de tiempo.

RESULTADO: ninguna partícula de polvo ingreso al 360.

USO Y DESGASTE

- Presionar el botón de programas
- Ajustar el control de volumen
- Cambiar la pila

PRUEBA: cerca de 80.000 cambios al botón de control de volumen y al botón de programas; 7.300 ciclos de abrir y cerrar el portapila.

RESULTADO: el mecanismo de 360 funcionó adecuadamente.

RESISTENCIA A LOS GOLPES

- Hacer deportes
- Dejar caer el audífono accidentalmente
- Golpear el audífono

PRUEBA: repetidas caídas libres desde diferentes ángulos y desde una altura aproximada de 2 metros.

RESULTADO: ningún impacto en la estabilidad acústica de 360.

Para conocer más acerca del funcionamiento de 360+, incluyendo los resultados en las pruebas de laboratorio y ejemplos reales, visite www.360.unitronhearing.com



Soluciones cotidianas

360+ ofrece una variedad de soluciones que ayudan a mejorar la vida cotidiana al usar un audífono super power

Fuentes de Audio Externas

- 1 – Unidad (opcional) de Entrada Directa de Audio (DAI) - compatible con una amplia variedad de Equipos adicionales a la amplificación y fuentes de audio externas, como sistemas FM y reproductor MP3.
- 2 – Easy DAI – cambia automáticamente a la posición de DAI del audífono, sin necesidad de cambios manuales.
- 3 – FM integrado (compatible) – se puede integrar un receptor directamente en el portapila para evitar la transpiración y prevenir cualquier posibilidad de perderlo.

Smart Control (opcional)

La opción de un control remoto para 360+ ofrece mayor flexibilidad para realizar ajustes discretos y fácil acceso a:

- Control de volumen
- Botón de cambio de programas
- Programa de teléfono
- Bloqueo de botones (Encendido-Apagado)
- Botón de inicio para regresar al programa de encendido

