


DX Insera 9 W 312 Dir, DX Insera 7 W 312 Dir, DX Insera 5 W 312 Dir, DX Insera 3 W 312 Dir Series de audífonos ITE con conectividad directa




DX Insera W 312 Dir

SoundCore		Discover Next 9	Discover Next 7	Discover Next 5	Discover Next 3
Clasificación de los entornos	SoundNav 3.0	•	•	•	•
	Entornos de escucha en total	7	6	4	2
	Conversación entre mucha gente	•			
	Conversación en un grupo pequeño	•	•		
	Música	•	•		
	Silencio	•	•	•	
	Ruido	•	•	•	
	Conversación en silencio	•	•	•	•
	Conversación en ruido	•	•	•	•
	Ambientes de transmisión en total	2	2	2	2
	MediaNav habla	•	•	•	•
	MediaNav música	•	•	•	•
Optimización del sonido	Sound Conductor	•	•	•	•
	Realce del habla	•	•	•	•
	Amplificación del habla suave	•	•	•	
	Reducción del ruido	•	•	•	•
	Prestaciones de micrófono	•	•	•	•
Localización	Conciencia Espacial	•	•	•	
	Personalizada	•			
	Efecto "Pinna"	•	•	•	•
Rendimiento en entornos complejos	SpeechPro	•			
	Speech Locator	•	•		
	Speech Focus	•			
	Spatial Speech	•			
	Spectral Speech	•			
	SpeechZone 2		•		
Canales de ajuste		20	16	14	12


Guías de adaptación




Moderado



Potente



Súper potente



Ultra potente

Disponible en todos los niveles tecnológicos

Sound stabilization

- > AntiShock 2
- > Control de viento
- > Gestor de realimentación
- > Equilibrio de Sonido Natural

Facilidad y conveniencia

- > Conexión directa para todo los teléfonos
- > DuoLink
- > Teléfono Binaural
- > TV Connector
- > Remote Control
- > PartnerMic
- > RogerDirect
- > Ajuste remoto
- > Aplicación Remote Plus
- > Ecualizador

Ajuste


- > Nuevo enfoque de adaptación inicial
- > Gestor de adaptación automático
- > Compresión Frecuencial 2
- > Enmascarador de Tinnitus
- > MyMusic
- > Programas de ajuste manual
- > IntelliVent

FLEX


- > FLEX:UPGRADE
- > Percepciones
 - > Log It All
- > Calificaciones (incluidas alertas proactivas)
- > Asistente Virtual
- > Satisfacción general
- > Uso

No todos los niveles de tecnología están disponibles en todos los mercados.


Datos técnicos del acoplador 2cc según ANSI 3.22 2014/IEC 601180: 2015



OSPL90				
Máximo (dB SPL)	109	115	119	127
HFA - OSPL90 (dB SPL)	103	111	114	120



Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)				
Máximo (dB)	40	50	60	70
HFA - FOG (dB)	35	46	54	62



Configuración de prueba de referencia (RTS)				
Rango de frecuencia (Hz)	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Ganancia de prueba de referencia (dB)	26	34	37	43
Consumo de corriente en RTS (mA)	2.0	2.0	2.0	2.1
Ruido de entrada equivalente a RTS (dB SPL)	19	19	19	19
Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)	1.0/1.5/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0/1.0

Descripción

- Ultra potente
- Súper potente
- Potente
- Moderado

Condiciones de la prueba

Tamaño de la pila: 312; Fuente: tensión de 1.3 V; Ventilación: cerrada al final del canal.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos obtenidos se miden con un tubo de 5 mm.
Configuración del audífono según los valores de la prueba de Unitron TrueFit. LLE (Low Level Expansion) se aplica en un nivel aproximado de 35 dB SPL. Nos reservamos el derecho de cambiar los datos de las especificaciones sin previo aviso a medida que se introducen mejoras.

ADVERTENCIA: No está permitido realizar cambios o modificaciones en los audífonos que no estén aprobados explícitamente por el fabricante. Tales cambios pueden dañar el oído o el audífono.